

EA122BK-1
(エンジンクリーナー)

- 吸い上げ式
- ノズル口径 $\phi 3\text{mm}$
- 全長 425mm
- ノズル長 270mm
- 調整バルブ付
- 吹き付け空気圧力 4.0kgf/cm^2
- 空気使用量 80L/min
- 所用圧縮量 0.75kW
- アルミダイカスト製
- 重量 390g

○ 洗浄油用ホース(付属)…内径:4mm、外径:6mm、全長…1.5m

○ ローレット(調整バルブ)の部分で洗浄油の量が調整できます。



(接続例)

