

EA122BK-2
(エンジンクリーナー)

- 吸い上げ式
- ノズル口径 $\phi 3\text{mm}$
- 全長 425mm
- ノズル長 270mm
- ストップレバー付
- 吹き付け空気圧力 4.0kgf/cm^2
- 空気使用量 80L/min
- アルミダイカスト製
- 重量 390g
- 洗浄油ホース1.5m(先端油コシ網 $\phi 18\text{mm}$)付

○ レバーの部分を立てると洗浄油が出ます。横に倒すと洗浄油は止まります。

