



仕様表

型式	△1		△2
APPQO400	APPQO400G	APPQO400AS	
使用可能液体	オイル	灯油・軽油	溶剤
使用可能粘度	3,000cP以下		
吸入量	60L/min (1cP時)		
吸入揚程	2m (清水)		
本体・ノズル材質	AL (フロート部はPE)		
パッキン材質	NBR		フッ素
ホース材質	PVC	耐油PVC	PP
ホース長さ・内径	2m・φ25		
重量	4.9kg		
コンプレッサー馬力	3馬力以上		



長/MANAGER 不村	検閲/CHECK 岡田	承認/CAREER 改1 ('16.09.06) 仕様表と適用機種、品名、品番を変更 眞野 改2 ('16.11.16) 仕様表と適用機種、品名、品番を変更 眞野	適用機種 MODEL	APP QO- 400	APP QO- 400G	APP QO- 400AS	材質 MATERIAL	—	
担当/CHIEF 眞野	製図/DRAW 眞野		個数 QTY	1	1	1	尺度 SCALE	1:2	
作成/TRACE	作成日/DATE '15.5.8	アクリシステム株式会社 AQUA SYSTEM CO., LTD.	品名 NAME	APPQO400/400G/400AS 外形図			投影法 ANGLE	三角法 3RD	A 3
			品番 CODE No	APQ0002100 (APPQ0400)	APQ0002300 (APPQ0400G)	APQ0002400 (APPQ0400AS)	図番 DRWG. No	S-00038	