

Düsen und Ersatzteile

für Druckluft-Abblaspistolen Typ APN und APND

- Multifunktionsdüse


- 20 % höhere Blaswirkung bei selbem Luftverbrauch wie Standarddüse
- Sicherheitsfunktion (Luftschirm gegen zurückwirbelnden Schmutz)
- Injektorfunktion
- Geräuschdämpfung auf 83 dB
- Erfüllt amerikanische Sicherheitsnorm OSHA

- Weitere Düsen, Verschraubungen und Ersatzteile





Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Medium	
PN 12 bar	-20°C – +100°C	ISO 228 / DIN 13	Luft u.a.	5/10

Multifunktionsdüse für Druckluft Abblaspistolen Typ APN und APND

Gewindeanschluss	Düsenbohrung	Material	Gewicht		Art.Nr.
M 12x1,25	1,5	Stahl	31	5	MFD 1 EA123AB-37

Düsen für Druckluft-Abblaspistolen Typ APN und APND mit Außengewinde M 12 x 1,25

Bezeichnung	Gew.anschluss	L	L1	Material		Gewicht	Art.Nr.
➊ Spitzdüse	M 12x1,25 a			Stahl	10	20	DÜSE P1 EA123AB-31
➋ Geräuschgedämpfte Düse	M 12x1,25 a			Stahl	10	13	DÜSE GD1 EA123AB-32
➌ Sicherheitsdüse	M 12x1,25 a			Stahl	10	30	DÜSE SD1
➍ Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse	M 12x1,25 a			Stahl	10	27	DÜSE GSD1 EA123AB-34
➎ Injektordüse	M 12x1,25 a			Stahl	10	31	DÜSE J1 EA123AB-35
Verlängerungsdüse gerade	M 12x1,25 a	160	145	Messing MS vern.	10	25	DÜSE VD1 EA123AB-22
Verlängerungsdüse gebogen	M 12x1,25 a	115	100	POM/Stahl vern.	5		DÜSE VDG 120 EA123AB-120
Verlängerungsdüse gebogen	M 12x1,25 a	160	145	Messing MS vern.	5		DÜSE VDG 165 EA123AB-165
Verlängerungsdüse gebogen	M 12x1,25 a	260	245	Messing MS vern.	5		DÜSE VDG 260 EA123AB-260
Geräuschgedämpfte Düse	M 12x1,25 a			Zinkdruckguss	10	59	LSD 125 EA123AB-36
Regulierbare Düse OSHA/SUVA	M 12x1,25 a			ALU/ POM	5		DÜSE GD1 O



Sicherheitsdüse



Injektordüse



Regulierbare Düse OSHA/SUVA