

EA123AC-11 エアーガン

キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。

■仕様

- 穴径 1mm
- エアー量 58ℓ/min
- ノズル長 47mm
- 材質 本体:アルミダイカスト
ノズル:ステンレス
- ノズル外径 3mm
- ノズル取付ねじ径 G1/8
- エアー取付ねじ径 G1/4
- 重量 250g

