

## EA123AC-13 【プラスチック製】エアーガン



先端拡大部

- 特長
  - 軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。
  - 12箇所穴から外気を添わせ、
    - ①ともに前方へとよく効率の良い静かで柔かい
    - ②ブローです。
  - 超低音パワーブロータイプで、68デジベル（一般ダスターは83デジベル）

- 仕様
  - 穴径 1mmx12個
  - エアー量 200ℓ/min
  - ノズル長 15mm
  - 本体材質 タフナイロン
  - 重量 112g
  - エアー取付ねじ G1/4
  - 使用温度 -10～60°
  - ノズル取付部 G1/8
  - 最高使用圧力 1.0MPa
  - 材質 本体：タフナイロン  
パーツ：真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ