

EA123AC-14 【プラスチック製】エアーガン



先端拡大部

■特長

○軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。

■仕様

○穴径 2mm

○エアー量 143ℓ/min

○ノズル長 24mm

○重量 120g

○エアー取付ねじ G1/4

○使用温度 -10~60°

○ノズル取付部 G1/8

○最高使用圧力 1.0MPa

○材質 本体:タフナイロン

パーツ:真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ