

EA123AD - 12
(エアーガン)

- 本体 アルミダイカスト製
- ノズル 黄銅製 (EA123AE-200)
- 使用流体 空気専用
- エアー噴出量 150L/min
- 最高使用圧力 0.6 MPa
- ノズル穴径 2mm
- 接続ネジ 1/4PF
- プラグ付
- 重量 220g

- 5m ウレタンホース
付
(外径: $\phi 8$
内径: $\phi 6$)

