

**EA123AD-13**  
(エアガン)



- 本体 アルミダイカスト製  
ノズル 黄銅製 (EA123AD-13)
- 使用流体 空気専用
- エア噴出量 150L/min
- 最高使用圧力 0.69MPa
- ノズル穴径 2mm
- 接続ネジ 1/4PF
- プラグ付
- 重量 230g

- 5m ウレタンホース付

