

EA123AD-7 ワイドブローガン

ノズル部分は、フレキシブルシャフトで吹き付けは自由。
本体のレバーにストッパーを付けると、長時間の作業も苦になりません。



■仕様

- ノズル径 : 3mm
- ノズル長 : 940mm
- 使用圧力 : 0.4~0.7MPa
- エア消費量 : 入力 175ℓ/min
出力 525ℓ/min
- 所要コンプレッサー : 0.75kw以上
- 吸入口 : 1/4PF
- サイズ : 1055(L)x155(H)mm
- 重量 : 800g
- ノズル部ねじ径 : UNF7/16山20