

エアガン (AGシリーズ)

ホース取付ネジ G1/4
ノズル取付ネジ G1/8
単位 mm
竹の子・袋ナットは別売となります。



AG45



AG50
エア流量調整付



AG45L
レバー付



AG50L
レバー付、エア流量調整付



AG45P
プラグ仕様



AG50P
エア流量調整付、プラグ仕様



AG45LP
レバー付、プラグ仕様



AG50LP
レバー付、エア流量調整付
プラグ仕様

規 格	ノズル口径	推奨竹の子・ 袋ナット	推奨ホース内 径	エア噴出量
AG45(P)	2.0	No03 × 1/4	7.5～8mm	160L/min
AG50(P)	2.0	No03 × 1/4	7.5～8mm	145L/min
AG45L(P)	2.0	No03 × 1/4	7.5～8mm	160L/min
AG50L(P)	2.0	No03 × 1/4	7.5～8mm	145L/min

※1 エアー流量調整とは・・・ノズルのローレット部を閉めればエア流量が多くなり緩めると少なくなります。
※2 エア噴出量とは・・・ホース内径7.5mm エア圧力0.5MPa時の当社計測値です。

本体+ノズル	EA品番	本体+ノズル	EA品番
AG45P	EA123AD-1	AG45L	EA123AE-16
AG45P-N45x100	EA123AD-5	AG45L-N100	EA123AE-2
AG45P-N45xF300	EA123AD-6	AG45L-F300	EA123AE-3F
AG45LP	EA123AE-10	AG45L-OLP	EA123AE-17
AG45LP-N45x100	EA123AE-11	AG45L-N60S	EA123AM-22
AG45LP-N45x200	EA123AE-13	AG45L-N60L	EA123AM-23
AG45LP-N45x300	EA123AE-14	AG50	EA123AD-3
AG45LP-N45xF300	EA123AE-15	AG50L	EA123AE-1
AG45LP-N60S	EA123AM-2	AG50L-N300	EA123AE-3
AG45LP-N60L	EA123AM-3	AG50LP	EA123AE-1A
AG45LP-N70S	EA123AM-5	AG50LP-N50x300	EA123AE-3A
AG45LP-N70L	EA123AM-6	AG50LP-N50x200	EA123AE-3E
		AG50LP-N50x150	EA123AE-12