

スレンダーノズル 六角二面幅12mm 本体 黄銅棒・パイプ 黄銅製

ネジ部 G1/8 単位 mm
エア噴出量/min (0.5MPa時)

パイプ径φ2・φ3。パイプ径が細いため、隙間清掃が容易です。



使用例



規格	ノズル口径	L	エア噴出量
AG45 × φ2 × 100 EA123AE-100A	1.0	120	32
AG45 × φ3 × 100 EA123AE-100B	1.6	120	94