

単位 mm

ノズルアクセサリ

全てのノズルネジ部はG1/8となります。他社メーカー製品でもG1/8であれば取付可能です。

スレンダーノズル

すきま清掃に最適です。

AG45 × $\phi 2$ × 100
EA123AE-100A




AG45 × $\phi 3$ × 100
EA123AE-100B



規格	EA品番	口径	パイプ径	L	エア噴出量 (L/min)
AG45 × $\phi 2$ × 100	EA123AE-100A	1.0	$\phi 2$	120	32
AG45 × $\phi 3$ × 100	EA123AE-100B	1.6	$\phi 3$	120	94

スレンダーノズル使用材質

■ 本体 黄銅棒C3604、黄銅パイプC2700 ■ 表面処理 クロームメッキ



スレンダーノズル $\phi 2$ タイプとロングノズル $\phi 5$ の径の違いが一目で分かります。