

**ロングノズル** 六角二面幅 12mm (本体 黄銅棒・パイプ 銅製)

ネジ部 G1/8 単位 mm  
エア噴出量/min (0.5MPa時)

## ロングノズル



規格	ノズル口径	L	エア噴出量	特記事項
AG45 × 100 EA123AE-100C	2.0	100	160	六角棒材を加工したハードタイプ

## ロングノズル

(上)一般タイプ (下)エア流量調整タイプ



規格	ノズル口径	L	エア噴出量
AG45 × $\phi$ 6 × 150 (一般タイプ) EA123AE-150	2.0	170	150
AG45 × $\phi$ 6 × 200 (一般タイプ) EA123AE-200	2.0	220	150
AG45 × $\phi$ 6 × 300 (一般タイプ) EA123AE-300	2.0	320	150
AG45 × $\phi$ 6 × 500 (一般タイプ) EA123AE-500	2.0	500	150
AG50 × $\phi$ 6 × 150 (エア流量調整タイプ) EA123AF-150	2.0	180	135
AG50 × $\phi$ 6 × 200 (エア流量調整タイプ) EA123AF-200	2.0	230	135
AG50 × $\phi$ 6 × 300 (エア流量調整タイプ) EA123AF-300	2.0	330	135
AG50 × $\phi$ 6 × 500 (エア流量調整タイプ) EA123AF-500	2.0	510	135