

オイルレスエアガン

単位 mm

禁油タイプのオイルレスエアガン!



規 格	AG45L-OLP EA123AE-17
ノズル取付ネジ	G1/8
ホース取付ネジ	G1/4
本体材質	アルミ合金
バルブ材質	黄銅製
ノズル材質	黄銅製
エア噴出量	160L/min
レバー	ステンレス製
仕 様	バルブ部品にメッキ仕上げを施し (0.5MPa時)油分を使用せず 組立てます。

※1 AG45L-OL(オイルレスエアガン)にF-AG01(一般用クリーンフィルタ EA123AE-17F)を接続しますとより清潔なエアが噴出します。

※2 F-AG01を取付けた際のエア噴出量は110L/min(0.5MPa時)です。

※3 オイルレスエアガンはクリーンルーム用エアガンではありませんのでご注意ください。

※4 バルブ・ノズルネジ部は低強度タイプのボンドを使用して固定しております。

ここがポイント

- 1 ノズルネジ部はエア漏れ防止のため低強度タイプのボンドを使用してあります。
- 2 バルブ内部に特殊Oリングを採用したことで油分を使用しなくても従来並の使用感を実現しました。
- 3 錆に強いステンレスレバー採用。
- 4 バルブ内部は作動を良くするためメッキ仕上げを施しました。