

EA123AE-3仕様

材 質: アルミダイカスト製、クロムメッキ

仕 様: レバー付、PF1/4ネジ
エアー流量調整付

サイズ: たけのこ径… 8.5mm、穴径… 2mm
ノズル長… 300mm

ノズル: 調整付ノズル(EA123AF-300)

エアー量: 135ℓ/min