

ツリーガン(GTシリーズ)

ホース取付ネジ G1/4

単位 mm

ノズル取付ネジ G1/8

竹の子・袋ナットは別売となります。

エアーガンの吊り下げ式で、場所をとらないツリーガン4タイプ。

ノーマルタイプのツリーガンをはじめ、流量を調整できるタイプや、レバー付タイプもございます。



GT45



GT50 エア流量調整付



GT45L レバー付



GT50L レバー付、エア流量調整付

規格	ノズル口径	推奨竹の子・袋ナット	推奨ホース内径	エア噴出量
GT45	2.0	No03 × 1/4	7.5~8mm	160L/min
GT50	2.0	No03 × 1/4	7.5~8mm	145L/min
GT45L	2.0	No03 × 1/4	7.5~8mm	160L/min
GT50L	2.0	No03 × 1/4	7.5~8mm	145L/min

本体-ノズル	EA品番	本体-ノズル	EA品番
GT50	EA123AE-9	GT45LP-N60S	EA123AM-12
GT50L	EA123AE-5	GT45LP-N60L	EA123AM-13
GT50L-N300	EA123AE-8	GT45LP-N70S	EA123AM-15
GT45L-F300	EA123AE-4	GT45LP-N70L	EA123AM-16
GT45L-N100	EA123AE-7		