


EA123AE-150～AE-500 エアーガン用ノズル

- パイプ径…6mm
- 穴径…2.0mm
- 取付ねじ…1/8PF

- エアー噴出量…150ℓ/min
- 材質…真鍮

品番	ノズル長
EA123AE-150	150mm
EA123AE-200	200mm
EA123AE-300	300mm
EA123AE-500	500mm



【取付エアーガン一覧】

EA品番	品名	ノズル取付径	口径
EA123AD-1	エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AD-3	エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AD-5	100mm エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AD-6	300mm エアーガン	1/8PF	2.3φ
EA123AD-11	100mm ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AD-12	200mm ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AD-13	300mm ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-1	エアーガン[流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-10	エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-11	100mm エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-12	150mm エアーガン[流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-13	200mm エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-14	300mm エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-15	300mm フレキシブルノズル エアーガン	1/8PF	2.3φ
EA123AE-16	エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-1A	エアーガン [流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-2	100mm エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-20	50mm ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-21	100mm ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-22	200mm ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-23	300mm ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2φ
EA123AE-24	300mm フレキシブルノズル ウレタンホース付 エアーガン	1/8PF	2.3φ
EA123AE-3	300mm エアーガン[流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-3A	300mm エアーガン [流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-3E	200mm エアーガン [流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-3F	300mm フレキシブルノズル エアーガン	1/8PF	2.3φ
EA123AE-4	300mm エアーガン[ツリーガン]	1/8PF	2.3φ
EA123AE-5	エアーガン[ツリーガン]流量調整付	1/8PF	2φ
EA123AE-6	エアーガン[ツリーガン]	1/8PF	2φ
EA123AE-6B	[100mm ノズル] ツリーガンセット	1/8PF	2φ
EA123AE-7	エアーガン[ツリーガン]	1/8PF	2φ
EA123AE-8	エアーガン[ツリーガン]流量調整付	1/8PF	2φ
EA123AM-12	9mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-13	12mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	3φ
EA123AM-15	10mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-16	12mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	3φ
EA123AM-2	9mm [増量ノズル付]エアーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-22	増量ノズル付エアーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-23	増量ノズル付エアーガン	1/8PF	3φ
EA123AM-25	増量ノズル付エアーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-26	増量ノズル付エアーガン	1/8PF	3φ
EA123AM-3	12mm [増量ノズル付]エアーガン	1/8PF	3φ
EA123AM-5	10mm [増量ノズル付]エアーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-6	12mm [増量ノズル付]エアーガン	1/8PF	3φ