

## ノズルアクセサリ

全てのノズルネジ部はG1/8となります。他社メーカー製品でもG1/8であれば取付可能です。

## ロングノズル

弊社エアーガン・ツリーガンであれば全てのロングノズルが使用出来ます。

**AG45タイプとは、エア流量調整機能がありません。AG50タイプとはエア流量調整機能付きとなります。**

製品・製品図	規格	EA品番	パイプ径	ノズル口径	L (mm)	エア噴出量	特徴
AG45タイプ (φ6)  AG45×100 	AG45×6×150	EA123AE-150	φ6×4.2 銅パイプ製	2.0	170	150L/min	パイプ径φ6の ハードユーザー 向けロングノズル
	AG45×6×200	EA123AE-200			220	150L/min	
	AG45×6×300	EA123AE-300			320	150L/min	
	AG45×6×500	EA123AE-500			500	150L/min	
	AG45×100	EA123AE-100C	—	2.0	100	160L/min	六角棒材を加工したハードタイプ
AG50タイプ (φ6) 	AG50×6×150	EA123AF-150	φ6×4.2 銅パイプ製	2.0	180	135L/min	パイプ径φ6の ハードユーザー 向けロングノズル・流量調整機能付
	AG50×6×200	EA123AF-200			230	135L/min	
	AG50×6×300	EA123AF-300			330	135L/min	
	AG50×6×500	EA123AF-500			510	135L/min	