

スパウトガンSPシリーズ

単位 mm
 工作機械用シャワーガン (水・油専用)

材質: 本体/アルミダイカスト・部品/黄銅棒, ステンレス・パッキン/バイトン・Oリング/バイトン
 スパウトガンは、NC旋盤やマシニングセンタなどの工作機械のクーラントポンプに使用します。コンプレッサーは使用しません。スパウトガンをご使用の場合、切削油は40メッシュ以上のフィルタを通してください。噴射異常が起きた場合ノズル先端部のキャップを外してエアでキャップ内部を清掃してください。

取付ネジ変更などの特殊品に関しましては、お気軽にご相談ください。

SP500 大流量シャワータイプ EA123AG-2



ノズル外径	ノズル穴径	穴数	噴出量 (圧力0.4MPa時)	竹の子径	取付ネジ	重量
26	2.0 ノズル穴径 1.0mmも有	18	24L/min ホース内径15mm	16.5	G1/2	512g

SP100 シャワータイプ EA123AG



ノズル外径	ノズル穴径	穴数	噴出量 (圧力0.4MPa時)	竹の子径	取付ネジ	重量
19	1.3	12	10L/min ホース内径10mm	8.5・11	G3/8 取付ネジG1/2も有	246g