

EA123AG-2
(スパウトガン)

○ 工作機械のクーラーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗淨に使います。

- シャワータイプ
- タケノコ径 $\phi 16.5\text{mm}$
- 取付ネジ 1/2"PF
- 本体材質 アルミダイカスト製
- 重量 560g

- 使用流体 水・水溶性油・油専用
- 最高使用圧力 0.7MPa
- 吐出量 24 L/min
- ノズル径 26mm
 - 穴径 2.0mm
 - 穴数 2mmx18個



- 1分間の放出量 例
(水道圧力0.4MPa/ホース内径 15mm)の時
24.0L/min

- 使用油は40メッシュ以上のフィルターを通してください。

