

EA123AH-150~500仕様



★自由に大きく曲がるノズル



ネジ部	PF1/8
先端外径	φ 7
ノズル口径	φ 2.3
銅パイプ	φ 4
チューブ(11ナイロン)	φ 4×φ 6

(チューブ色 ブルー)

呼び	パイプ長	ℓ	重量
EA123AH-150	150	170	30g
EA123AH-200	200	220	35g
EA123AH-300	300	320	43g
EA123AH-500	500	520	60g

単位: mm

取り付けエアガン一覧

EA品番	品名	ノズル取付径	口径
EA123AD-1	エアガン	1/8PF	2φ
EA123AD-3	エアガン	1/8PF	2φ
EA123AD-5	100mm エアガン	1/8PF	2φ
EA123AD-6	300mm エアガン	1/8PF	2.3φ
EA123AD-11	100mm ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2φ
EA123AD-12	200mm ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2φ
EA123AD-13	300mm ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-1	エアガン[流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-10	エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-11	100mm エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-12	150mm エアガン[流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-13	200mm エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-14	300mm エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-15	300mm フレキシブルノズル エアガン	1/8PF	2.3φ
EA123AE-16	エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-1A	エアガン [流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-2	100mm エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-20	50mm ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-21	100mm ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-22	200mm ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-23	300mm ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2φ
EA123AE-24	300mm フレキシブル ウレタンホース付 エアガン	1/8PF	2.3φ
EA123AE-3	300mm エアガン[流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-3A	300mm エアガン [流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-3E	200mm エアガン [流量調整付]	1/8PF	2φ
EA123AE-3F	300mm フレキシブルノズル エアガン	1/8PF	2.3φ
EA123AE-4	300mm エアガン[ツリーガン]	1/8PF	2.3φ
EA123AE-5	エアガン[ツリーガン]流量調整付	1/8PF	2φ
EA123AE-6	エアガン[ツリーガン]	1/8PF	2φ
EA123AE-6B	[100mm ノズル] ツリーガンセット	1/8PF	2φ
EA123AE-7	エアガン[ツリーガン]	1/8PF	2φ
EA123AE-8	エアガン[ツリーガン]流量調整付	1/8PF	2φ
EA123AM-12	9mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-13	12mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	3φ
EA123AM-15	10mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-16	12mm [増量ノズル付]ツリーガン	1/8PF	3φ
EA123AM-2	9mm [増量ノズル付]エアガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-22	増量ノズル付エアガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-23	増量ノズル付エアガン	1/8PF	3φ
EA123AM-25	増量ノズル付エアガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-26	増量ノズル付エアガン	1/8PF	3φ
EA123AM-3	12mm [増量ノズル付]エアガン	1/8PF	3φ
EA123AM-5	10mm [増量ノズル付]エアガン	1/8PF	2.5φ
EA123AM-6	12mm [増量ノズル付]エアガン	1/8PF	3φ