

## 増量ノズル

ネジ部 G1/8 単位 mm  
エア噴出量/min (0.5MPa時)

N-AG60S(黄銅棒製) EA123AM-102

小型でも通常ノズルの約3.5倍の風量

| 規 格     | 横穴径 | 横穴数 | ノズル<br>小穴 | エア<br>噴出量 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|
| N-AG60S | 6.5 | 3   | 2.5       | 600       |



N-AG60L(黄銅棒製) EA123AM-103

通常ノズルの約5倍の風量

| 規 格     | 横穴径 | 横穴数 | ノズル<br>小穴 | エア<br>噴出量 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|
| N-AG60L | 9.5 | 3   | 3.0       | 840       |



N-AG70S(POM樹脂製) EA123AM-105

小型でも通常ノズルの約4倍の風量

| 規 格     | 横穴径 | 横穴数 | ノズル<br>小穴 | エア<br>噴出量 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|
| N-AG70S | 7.0 | 4   | 2.5       | 640       |



N-AG70L(POM樹脂製) EA123AM-106

通常の約5倍の風量

| 規 格     | 横穴径 | 横穴数 | ノズル<br>小穴 | エア<br>噴出量 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|
| N-AG70L | 8.5 | 4   | 3.0       | 840       |