

**EA123AM-12H~-16H**  
 ホース付エアガン(增量ノズル付)



品番	ノズル形状 (mm)	横穴径 (mm)	横穴数 (mm)	ノズル小穴 (mm)	エア一量	重量	仕様
						(g)	
<del>廃番</del> EA123AM-12H		6.5	3	2.5	600ℓ/min	700	小型でも通常ノズルの約3.5倍の風量
EA123AM-13H		9.5	3	3.0	840ℓ/min	740	通常の約5倍の風量
<del>廃番</del> EA123AM-15H		7.0	4	2.5	640ℓ/min	690	小型でも通常ノズルの約4倍の風量
<del>廃番</del> EA123AM-16H		8.5	4	3.0	840ℓ/min	700	通常の約5倍の風量

- 常用圧力…0.69MPa
- ホース全長…5m(通常範囲:2.4m)
- 本体…アルミダイカスト製
- プラグ付

