

EA123AM-2H~-6H

ホース付エアーガン(増量ノズル付)



品番	ノズル形状 (mm)	横穴径 (mm)	横穴数 (mm)	ノズル小穴 (mm)	エア一量	重量 (g)	仕様
EA123AM-2H		6.5	3	2.5	600ℓ/min	550	小型でも通常ノズルの約3.5倍の風量
EA123AM-3H		9.5	3	3.0	840ℓ/min	590	通常の約5倍の風量
廃番 EA123AM-5H		7.0	4	2.5	640ℓ/min	540	小型でも通常ノズルの約4倍の風量
EA123AM-6H		8.5	4	3.0	840ℓ/min	550	通常の約5倍の風量

- 常用圧力…0.69MPa
- ホース全長…5m(通常範囲:3.5m)
- 本体…アルミダイカスト製
- プラグ付



ホースにプラグがついているのでソケットへの接続も簡単です