

プラスチックエアガン AGR45F

EA123AN-1

最高使用圧力 0.7MPa

現場ニーズに合わせてノズルを選定可能！



一般ノズル
を取り付けて



増量ノズル
を取り付けて



ロングノズル
を取り付けて



スレンダーノズル
を取り付けて



付属ノズルは自在ノズルを採用、
曲げてでも使用出来ます。

レバーの引き具合で
エア流量調整が可能です。

規格	ノズル 口径	ノズル 取付口	ホース 取付口	推奨 竹の子・袋ナット	推奨 ホース内径	エア 噴出量	特徴
AGR45F	2.0	G1/8	G1/4	No.03 × 1/4	7.5～8mm	160ℓ/min	軽量かつレバー操作でエア流量調整が可能です。 付属のノズルは自由に大きく曲げることが出来ます。

プラスチックエアガン使用材料

■本体：POM樹脂 ■部品：黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、銅パイプC1020、ウレタンPU

■表面処理：クロームメッキ（黄銅部品のみ）