

EA123AN-1 [フレキシブル]樹脂製エアガン



特長

1.フレキシブルノズルで
使い勝手が良い！

仕様

- 使用流体 …… 空気専用
- エア消費量 …… 160ℓ/min
- 最高使用圧力 1.0MPa
- ノズル長 …… 100mm(ストレート時)
- 重量 185g
- ノズル取付ねじ …… G1/8"

各部名称・仕様

- ①ノズル先端部 : 黄銅(クロムメッキ)・穴径2mm
- ②パイプ : 外側 ウレタン、内側 銅パイプ
- ③ノズル本体・ノズルアダプタ : 黄銅(クロムメッキ)
- ④ノズル接続部 : 口径G(PF)1/8"
- ⑤レバー : 強弱で流量調整が可能
- ⑥本体 : プラスチック(POM樹脂)
- ⑦G(PF)1/4"プラグ付