

# 伸縮式エアガン用ノズル 寸法図

廃番

品番	全長 A	長さ B	外径 C	外径 D	六角対辺 E	ねじ径 F	穴径 G	調整範囲	重量 (g)
EA123EB-75	75		6		14	G1/8"	2	35~75	31
EA123EB-150	147	45	6		14	G1/8"	2	100~150	42
EA123EB-380	235	45	9	6	14	G1/8"	2	230~380	95
EA123EB-400	230		9	6	14	G1/8"	2	190~400	95

(単位:mm)

