

EA123KD-16,-17 ロングノズルエアガン(長さ調整式)

外観



仕様

- 使用圧力・・・0.6MPa
- ホース取付ねじ・・・Rc1/4"
- 材質・・・[本体]POM
[金属部]鉄

品番	ノズル長 (mm)	エアー量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	重量 (g)	プラグ
EA123KD-16	415～750	453	2.8	264	付
EA123KD-17	545～1000	444		278	

柄部分の寸法



先端部分



長さの調整



●リング部を回し、緩めてから、任意の長さにノズル長を調整することが可能です。
任意の長さまで調整した後、リング部を締めて使用して下さい。

●ノズル長(L)

EA123KD-16・・・415～750mm

EA123KD-17・・・545～1000mm

通常時

伸縮幅

伸長時

