

型 式	ホース仕様					取付金具		摘 要	質 量 (kg)				
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	材 質	一次側	二次側						
<b>UCS-202</b>	18+2	6.5	10	20℃時 1.5 (15)	編糸補強 18ブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ <HC-2P>	1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R>	—	6.5				
<b>UCS-302</b>	28+2									回転台付	8.7		
<b>UCS-302A</b> *													
<b>UCS-502</b>	48+2	8.5	12			3/8プラグカブラ <HC-3P>	3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R>	—	8.1				
<b>UCS-203</b>	18+2									6.9			
<b>UCS-303</b>	28+2										7.5		
<b>UCS-204</b>	18+2	10	14	1/2プラグカブラ <HC-100P>	1/2ソケットカブラ <HC-100S>	—	7.6						
<b>UCS-0</b>	UCS型リール本体のみ(φ6.5ホース用)					1/4固定ジョイント	1/4固定ジョイント	—	5.0				
<b>UCL-1002</b> *	98+2	6.5	10	20℃時 1.5 (15)	編糸補強 18ブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ <HC-2P>	1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R>	—	12.1				
<b>UCL-503</b> *	48+2	8.5	12							3/8プラグカブラ <HC-3P>	3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R>	回転台付	11.9
<b>UCL-503B</b> *													
<b>UCL-304</b> *	28+2	10	14			1/2プラグカブラ <HC-100P>	1/2ソケットカブラ <HC-100S>	—	9.6				
<b>UCL-504</b> *	48+2									11.5			
<b>UCL-0</b> *	UCL型リール本体のみ(φ8.5ホース用)					3/8固定ジョイント	3/8固定ジョイント	—	6.1				

●UCS-302A(UCL-503B)はUCS-302(UCL-503)と回転台のセットになります。(すべての機種に回転台はセットできます。)

●一次側ホース2m付(UCS-0、UCL-0除く)

●\*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●<>内はエヤーパーツ部品型式です。