

型 式	ホース仕様					取付金具		摘 要	質 量 (kg)				
	長 さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側	二次側						
UCS-202	18+2	6.5	10	20℃時 1.5 (15)	編糸補強 1Bブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ <HC-2P>	1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R>	—	6.5				
UCS-302	28+2									回転台付	8.7		
UCS-302A*													
UCS-502	48+2	8.5	12			3/8プラグカブラ <HC-3P>	3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R>	—	8.1				
UCS-203	18+2									6.9			
UCS-303	28+2										7.5		
UCS-204	18+2	10	14	1/2プラグカブラ <HC-100P>	1/2ソケットカブラ <HC-100S>	—	7.6						
UCS-0	UCS型リール本体のみ(φ6.5ホース用)					1/4固定ジョイント	1/4固定ジョイント	—	5.0				
UCL-1002*	98+2	6.5	10	20℃時 1.5 (15)	編糸補強 1Bブレード入 ポリウレタン	1/4プラグカブラ <HC-2P>	1/4ロータリー ナットカブラ <HC-2R>	—	12.1				
UCL-503*	48+2	8.5	12							3/8プラグカブラ <HC-3P>	3/8ロータリー ナットカブラ <HC-3R>	回転台付	11.9
UCL-503B*													
UCL-304*	28+2	10	14			1/2プラグカブラ <HC-100P>	1/2ソケットカブラ <HC-100S>	—	9.6				
UCL-504*	48+2									11.5			
UCL-0*	UCL型リール本体のみ(φ8.5ホース用)					3/8固定ジョイント	3/8固定ジョイント	—	6.1				

●UCS-302A(UCL-503B)はUCS-302(UCL-503)と回転台のセットになります。(すべての機種に回転台はセットできます。)

●一次側ホース2m付(UCS-0、UCL-0除く)

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。

●<>内はエヤーパーツ部品型式です。