

EA124BB エアーホースリール

エア作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。

一次側接続補助ホースはワンタッチでOKのカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。

	ホース仕様				材質	取付金具		
	長さ(m)	内径(mm)	外径(mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)		一次側	二次側	質量(kg)
EA124BB	20	8	14.5	1.0(10)	ビニロン編糸補強塩化ビニール製 5/16ホース	20PH 1/4プラグカプラ	20SH 1/4ソケットカプラ	6.3

