

エアーマックII

分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができる
メンテナンス性に優れたエアーマックIIシリーズ

寸法図 148ページ

●標準ウレタンホース仕様



各種エアー工具、塗装などに
最適なウレタンホースです

●耐スパッターホース仕様



火花に強い難燃性ホース
溶接現場で活躍します

●ソフトホース仕様



巻クセ、跳ね上がりが少ない
ソフトホースでエアー作業を快適に



●一次側接続部
※一次側接続は付属の
袋ナットジョイントを
取り付けてください。

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一次側(ホース)	二次側		
●標準ウレタンホース仕様									
ADU II-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	3/8プラグカブラ付 <HC-3P>	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	3.9	33,550
ADU II-103		8.5	12			(内径8.5mm×1mホース付)	3/8ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-3R0>	4.2	46,200
●耐スパッターホース仕様									
ADT II-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	3/8プラグカブラ付 <HC-3P>	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	3.9	41,800
ADT II-103		8.5	12			(内径8.5mm×1mホース付)	3/8ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-3R0>	4.2	51,260
●ソフトホース仕様									
ADS II-102	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂	3/8プラグカブラ付 <HC-3P>	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	4.0	35,200
ADS II-103		8.5	12.5			(内径8.5mm×1mホース付)	3/8ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-3R0>	4.3	48,950
●標準ウレタンホース仕様【ブレーキ付】									
ADU II-B102 *	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ポリウレタン	3/8プラグカブラ付 <HC-3P>	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	4.6	38,500
ADU II-B103 *		8.5	12			(内径8.5mm×1mホース付)	3/8ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-3R0>	4.9	51,150
●耐スパッターホース仕様【ブレーキ付】									
ADT II-B102 *	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	3/8プラグカブラ付 <HC-3P>	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	4.6	46,750
ADT II-B103 *		8.5	12			(内径8.5mm×1mホース付)	3/8ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-3R0>	4.9	56,100
●ソフトホース仕様【ブレーキ付】									
ADS II-B102 *	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂	3/8プラグカブラ付 <HC-3P>	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	4.7	40,150
ADS II-B103 *		8.5	12.5			(内径8.5mm×1mホース付)	3/8ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-3R0>	5.0	53,900

●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に適さない場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●< >内は部品型式です。エアーパーツについては172ページをご覧ください。