

# エアーマックM

## ●標準ウレタンホース仕様

### ADU-102



## ●耐スパッターホース仕様

### ADT-102



## M型は10mタイプのスタンダード型

ホース仕様は内径φ6.5×外径φ10のポリウレタンホース。  
溶接火花に強い耐スパッターホース仕様もあります。

### ●一次側接続部(背面)



※一次側接続は付属の袋ナットジョイントを取り付けてください。

寸法図 148ページ

型 式	ホース仕様				材 質	取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )		一次側(ホース)	二次側		
●標準ウレタンホース仕様 EA124BK-41 <b>ADU-102</b>	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン	1/4プラグカブラ付<HC-2P> (内径6.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	4.6	32,450
●耐スパッターホース仕様 EA124BK-46 <b>ADT-102</b>	10	6.5	10	1.5 (15)	編糸補強1Bブレード入 内側…ウレタン 外側…難燃性塩ビ	1/4プラグカブラ付<HC-2P> (内径6.5mm×1mホース付)	1/4ワンタッチロータリー ナットカブラ付<HC-2R0>	4.6	37,400

●ロボット用など自動作業に適したストッパーフリータイプ(-F型)も受注生産致します。(条件によってはご使用に不適な場合がございます。ご用命の際はご使用条件を事前に必ずご確認ください) ● < >内は部品型式です。エアーパーツについては172ページをご覧ください。