



Number	Name	名称
1	(H)pressure hose-main tube 8x12m	高圧ホース 8x12m
2	hose connector, 20SF(日東)	接続管, 20SF(日東)
3	(H)pressure hose-front tube guide 8x1	高圧ホースガイド
4	(H)center axis-pressure tube-steel	中心軸, 鋼
5	(EH)rotation ring-steel bar NC machined	回転環,
6	(EH)center pole, iron	中心棒, 鉄
7	(EH)handle axis, iron	回転軸, 鉄
8	(H-330)small axis-long, round	小型軸
9	(H)case ABS (blue)	ケース ABS
10	(EH)wire frame ABS	電線巻枠 ABS
11	(H)blind plate ABS (blue)	盲板 ABS
12	roller-long, POM 14x54	ローラ, POM 14x54
13	Stopper ball, (R5.5)(PU-8x12)	ストッパ球,(R5.5) PU-8x12
14	(EH)wire frame plate, SPCC 0.8t	電線巻枠板, SECC 0.8t
15	(EH)case fixing washer	ケース固定ワッシャ
16	(EH)stopper gear SPCC 3.0t	ストッパギヤ SPCC 3t
17	(EH)stopper plate SPCC 3.0t	ストッパ板 SPCC 3T
18	Reinforcement plate 14.5x1.5t	補強板 14.5x1.5t
19	(EH)handle SPCC 2.5t	ハンドル SPCC 2.5t
20	(EH)wall fixing plate SPCC 2t	壁用固定板 SPCC 2t
21	(H)spring-hose protection	ホース保護パネ
22	(H)main spring 0.7x22x8M	ゼンマイバネ 0.7x22x8M
23	(EH)main spring stopper SUS	ゼンマイバネストッパ
24	(H)hose joint-L type, brass	ホース接続管-L型, 黄銅
25	(H)hose joint-T type, brass	ホース接続管-T型, 黄銅
26	(H)O-ring NBR	Oリング NBR
27	hose fixing ring 9GN	ホース固定リング 9GN
28	(H)spring-protector	ホース固定パネ
29	#25 star screw M6x30	星型ネジ M6x30
30	Fan type reinforcement 2t	扇形補強板 2t
31	(H)O-ring AP-12 (Japan)	Oリング AP-12 (日本)
32	wire fixer PC-6M	電線固定具 PC-6M
33	(H)connector protecting cover EP	ホース保護カバー EP