

# ナラシマキ **高圧** エヤーリール

●特許登録済・商標登録済

**HDN-205**



**20**  
メートル

H364.5×W330×D402

ナラシマキエヤーリールの  
高圧釘打機、タッカー対応タイプ  
耐圧3.0MPa/高圧エアークンプレッサー専用型

## ナラシマキ高圧エヤーリール ■特長

- ナラシマキガイド  
歯車やベルトを使わないシンプルな駆動方式。ハンドルを回すだけでホースに手を添えず、巻き取りができます。
- ホースの接続はワンタッチ!
- 全機種の一側側に2mホース付 ※写真1
- 二側側に高圧ワンタッチソケットカブラ付 ※写真2



<写真1>



<写真2>

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 ざ (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	材 質	一側側	二側側		
EA124BX-25 <b>HDN-205</b>	20	5	9	3.0 (30) 20℃時	編糸補強1Bブレード入 軟質塩化ビニール樹脂 (外装色 ゴールド色)	高圧バージ付 プラグ	高圧ワンタッチ ロック付カブラ	6.5	46,200
<b>HDN-305</b>	30							7.0	52,800
EA124BX-26 <b>HDN-206</b>	20	6	10					6.8	50,600
<b>HDN-306</b>	30							7.4	57,200
<b>HDN-0</b>	リール本体のみ(内径5mm、6mmホース兼用型)					高圧バージ付プラグ	高圧ソケットカブラ	5.3	26,400

●全機種一側側ホース2m付

記載の価格は全て「税込み」表示です。 170