

ナラシマキ **高圧** エヤーリール

●特許登録済・商標登録済

HDN-205



20
メートル

H364.5×W330×D402

ナラシマキエヤーリールの
高圧釘打機、タッカー対応タイプ
耐圧3.0MPa/高圧エアークンプレッサー専用型

ナラシマキ高圧エヤーリール ■特長

- ナラシマキガイド
歯車やベルトを使わないシンプルな駆動方式。ハンドルを回すだけでホースに手を添えず、巻き取りができます。
- ホースの接続はワンタッチ！
- 全機種の一側側に2mホース付 ※写真1
- 二側側に高圧ワンタッチソケットカブラ付 ※写真2



<写真1>



<写真2>

型 式	ホース仕様					取付金具		質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長 丈 (m)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	材 質	一側側	二側側		
EA124BX-25 HDN-205	20	5	9	3.0 (30) 20℃時	編糸補強1Bブレード入 軟質塩化ビニール樹脂 (外装色 ゴールド色)	高圧バージ付 プラグ	高圧ワンタッチ ロック付カブラ	6.5	46,200
HDN-305	30							7.0	52,800
EA124BX-26 HDN-206	20	6	10					6.8	50,600
EA124BX-36 HDN-306	30							7.4	57,200
HDN-0	リール本体のみ(内径5mm、6mmホース兼用型)					高圧バージ付プラグ	高圧ソケットカブラ	5.3	26,400

●全機種一側側ホース2m付

記載の価格は全て「税込み」表示です。 170