

ゴールデンファミリー



散水用ホースの決定番。洗車から園芸、農業まで幅広い用途にお使い頂けます。

軟質ポリ塩化ビニール製品

用途

農園芸散水用

特徴

糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。

流体



水

規格 使用温度範囲 -5℃～+60℃

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPaat20℃	最小曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	定尺重量 (kg)
15	15	20	50	0.8	60	0.16	8
18	18	23	50	0.8	72	0.192	9.6

メーカー型番	EA品番	メーカー型番	EA品番
ゴールデンファミリー-15X2SX20-10m	EA124DH-151A	ゴールデンファミリー-18X2SX23-20m	EA124DH-182
ゴールデンファミリー-15X2SX20-20m	EA124DH-152	ゴールデンファミリー-18X2SX23-30m	EA124DH-183
ゴールデンファミリー-15X2SX20-30m	EA124DH-153	ゴールデンファミリー-18X2SX23-50m	EA124DH-185
ゴールデンファミリー-15X2SX20-50m	EA124DH-155		