

パワーホース

一部受注生産品



長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格。ねじれ・折れグセが付きにくい。



材質 PVC

品質

- 構造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-50℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適しておりません**
- 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

パワーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	EA品番
PW-1520D 50G	50mドラム	15×20	グリーン	0.13MPa	101019	3	43×43×65	28.9	EA124DK-15
PW-1824D 50G	50mドラム	18×24	グリーン	0.20MPa	101026	2	46×46×47	27.4	EA124DK-18
PW-2228D 30G	30mドラム	22×28	グリーン	0.17MPa	101088	3	46×46×65	29.8	EA124DK-22
PW-2531D 30G	30mドラム	25×31	グリーン	0.13MPa	101095	3	48×48×70	33.1	EA124DK-25



▲10mカット品



▲50mドラム巻き



▲50mカセ巻き