

ウォーターホース

EA124DK-15.-18.-22.-25



材質...軟質塩化ビニール

脆化温度...-50

品番	内径×外形	耐圧	全長
EA124DK-15	15×20mm	0.3M Pa	50m
EA124DK-18	18×24mm	0.2M Pa	
EA124DK-22	22×28mm	0.2M Pa	30m
EA124DK-25	25×31mm	0.18M Pa	

耐寒性・弾力性にすぐれています。