

# EA124DL-11~18

# 糸入りウォーターホース



品番	内径(mm)	外径(mm)	全長(m)	常用圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	重量(kg)
<del>EA124DL-11</del>	<del>6</del>	<del>11</del>	<del>100</del>	10	<del>8.92</del>
<del>EA124DL-12</del>	<del>8</del>	<del>13.5</del>			<del>6.35</del>
<del>EA124DL-13</del>	<del>9</del>	<del>15</del>	50		<del>7.8</del>
<del>EA124DL-14</del>	<del>10</del>	<del>16</del>		8	<del>8.4</del>
EA124DL-15	12	18			9.7
EA124DL-16	15	22	30	6	8.38
EA124DL-17	19	26			10.2
EA124DL-18	25	33	25	4	10.4

廃番  
廃番  
廃番  
廃番

- 材質…PVC、ポリエステル糸入り
- 機器の配管、噴霧器、ポンプなどの幅広い用途に使える特殊配合の産業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
- 使用温度範囲…0~60℃
- 脆弱化温度…-40℃