

グラスホース



明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。



材質 PVC

- 品質
- 構造 / 二層管チューブ
 - 使用温度範囲 / 0~60℃
 - 耐寒性 / 脆化温度-40℃
 - 耐圧性 / 圧力のかかる用途には適していません
 - 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

グラスホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	EA品番
GR-1520D 50B	50mドラム	15×20	パステルブルー	0.17MPa	108599	3	44×44×65	28.9	EA124DL-1
GR-1823D 50B	50mドラム	18×23	パステルブルー	0.13MPa	108612	3	44×44×65	33.6	EA124DL-2



▲50mドラム巻き