

	内径	外径	重量	ケースサイズ	常用圧力
<b>EA124DL-1</b>	15mm	20mm	26.3kg	425X425X640mm	0.1MPa
<b>EA124DL-2</b>	18mm	23mm	30.8kg	425X425X640mm	0.1MPa

(ウォーターホース)

- 全長 50m
- 材質 PVC
- ねじれ・折れぐせが付きにくく弾力性、耐寒性に優れます。
- 脆弱化温度 -45℃