

EA124DN-10A、-30A ウォーターホース(アダプター付)

ギルモア製のノズルを取り付けるのに大変便利です。

〈セット内容〉

- ・ウォーターホース×1本
- ・ホースアダプター×1個
- ・ホースバンド(2個入り)×1個
- ・ホースカプラー×1個

- ウォーターホース(糸入り)
 - ・最高使用圧力…1.36MPa
 - ・材質…PVC
 - ・内径×外径…15×20mm



品番	ホース長
EA124DN-10A	10m
EA124DN-30A	30m

- ホースアダプター
 - ・ホース内径…15mm
 - ・ねじサイズ…3/4" NHオス
 - ・材質…真鍮

- ホースバンド(2個入り)
 - ・適合ホース径…12~20mm
 - ・バンド幅…9mm
 - ・バンド厚…0.6mm
 - ・材質…SUS430

- ホースカプラー
 - ・適合ホース…内径：11~15mm
外径：16~20mm
 - ・材質…樹脂
 - ・全長…68mm

●接続例

