

ツルーリング SGシリーズ

(ホース吊下げ用スプリング)



ツルーリング使用材質

■本体 60C硬鋼線 SW-B(三価クロメート)

部品 冷間圧延鋼板 SPCC(ニッケルメッキ)

規格	全長	外径	線径	吊下重量	使用ホース
SG300	300	18	1.0	200g	CH300
SG500	500				CH500・500L・SCH450
SG700	700				CH700・SCH570
SG1000	1000				CH1000

コイルホースとツルーリングを併用した場合の使用範囲 (GT50使用時)

規格	吊下げ長	楽に伸ばせる長さ	これ以上伸びない長さ	規格	吊下げ長	楽に伸ばせる長さ	これ以上伸びない長さ
CH200+SG300	600	800	1100	CH500+SG500	960	2000	2400
CH250+SG300	630	1000	1300	CH700+SG700	1260	2800	3200
CH300+SG300	650	1200	1500	CH1000+SG1000	2380	5000	6000