

ツルーリング SGシリーズ

単位 mm

ホース吊下げ用スプリング



■材質 硬銅線 ■表面処理 三価クロームメッキ

規格	通常 使用範囲	最大 使用範囲	全長	外径	線径	吊下重量	適用ホース
SG 300 EA124EB-3	1800	2100	300	18	1.0	200g	CH300
SG 500 EA124EB-5	3200	4000	500	18	1.0	200g	CH500
SG 700 EA124EB-7	4500	5600	700	18	1.0	200g	CH700