

ツルーリング SGシリーズ

(ホース吊下げ用スプリング)



ツルーリング使用材質

- 本体 60C硬鋼線
SW-B(三価クロメート)
- 部品 冷間圧延鋼板
SPCC(ニッケルメッキ)

規格	EA品番	全長	外径	線径	吊下重量	使用ホース
SG300	EA124EB-3	300	18	1.0	200g	CH300
SG500	EA124EB-5	500				CH500
SG700	EA124EB-7	700				CH700

コイルホースとツルーリングを併用した場合の使用範囲 (GT50使用時)

規格	吊下げ長	楽に伸ばせる長さ	これ以上伸びない長さ	規格	吊下げ長	楽に伸ばせる長さ	これ以上伸びない長さ
CH200+SG300	600	800	1100	CH500+SG500	960	2000	2400
CH250+SG300	630	1000	1300	CH700+SG700	1260	2800	3200
CH300+SG300	650	1200	1500	CH1000+SG1000	2380	5000	6000