

EA124HB-2

〔ステンレス製〕散水ホースリール

本体のみ(ホースなし)はEA124HBになります。



丈夫で美しいステンスタイプ！
半自動「コロコロガイド」で引き出しスイスイ、巻取りスムーズ！
手を汚すことなく、ホースを収納！

21m防藻ホース付き(1次側1m含む)
(内径 12×外径 17)

耐熱温度...60

重量...5.1kg

アルミダイキャスト製レバーノズル(接続カプラ付き)

耐圧...0.4Mpa

特 長

「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。



簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻き乱れを解消します。

軽量・細径の防藻ホースを装備。



扱いやすい細径(外径 17×内径 12)ホースにより操作性が向上。
防藻仕様なのでホース内面に藻の発生を抑えます。

(左の写真は説明のためにカットしたものです。)

下方向巻き方式でホース、ノズルの動きが確認できます。



ホースやノズルの動きを確認しながら巻き取れるので、大切な植木など引っかけて倒したりキズつけたりすることを防ぎます。
また、使用後は本体にレバーノズルを引っ掛けられます。右の写真参考



■寸法図

