

型 式	仕 様	摘 要	質 量 (kg)
SSA-0	ホースリール本体のみ	20m巻用ステンレス製ホースリール本体のみ・ステンレス製ベタル付	4.1
SSA-20P	20m耐圧ホース・レバーノズル付 一次側ホース1.5m付	内径 φ15×外径 φ20耐圧防藻ホース・LN-1型レバーノズル ステンレス製ベタル付	7.7
SLA-0	ホースリール本体のみ	40m巻用ステンレス製ホースリール本体のみ パワーハンドル・ステンレス製ベタル付	5.8
SLA-40P	40m耐圧ホース・レバーノズル付 一次側ホース1.5m付	内径 φ15×外径 φ20耐圧防藻ホース・パワーハンドル LN-1型レバーノズル・ステンレス製ベタル付	12.8

- 一次側ホース1.5m付(-Pタイプ)
- 耐寒耐圧三層構造網入防藻ホース仕様
- ホース付には、ノズルコネクター2個・ホースバンド1個付
- ホースなしには、ノズルコネクター1個・ホースバンド2個付