

散水ホースリール

フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、
痛みにくくなっています。

※全て廃盤になりました。

品番	ホース長さ	重量
EA124KA-10	10m	1.9kg
EA124KA-15	15m	2.4kg



特長

アーチ状の巻取り口がホースの片寄りを防ぎ、手を汚さず簡単に巻き取れるホースリールです。ホースの周りを箱状にプラスチックのカバーが覆っていますので、ホースの痛みもむき出しの場合に比べ遅くなります。また、箱の中にホースを収納する形になるのですっきりと収納できます。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで手持ちで使用する場合、据え置きで使用する場合、どちらにも対応できます。
水流パターンは、キリ・拡散・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられます。

仕様

- サイズ…-10: 幅23.2×奥行19.7×高さ27(cm)
-15: 幅25.7×奥行20.6×高さ30(cm)
- 散水パターン…4種類(キリ・拡散・シャワー・ジェット)
- ホース…内径: 9mm
- 適合蛇口外径…14~18mm JIS 13mmタイプ
- サイドホース…1m
- 材質…ポリプロピレン、ABS樹脂、塩化ビニル
- 耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース
- 最高使用圧力…0.8MPa
- グッドデザイン賞受賞商品



■蛇口適合サイズ：外径φ14~φ18mm

蛇口口金は、水道栓が埋め込んである場合や、下図タイプ以外でも取り付けられないものがありますのでご注意ください。瞬間湯沸器には使用しないで下さい。

口がネジ式タイプ	口が四角タイプ	口に泡沫・整流キャップがついてるタイプ

